



Plaxiglas-Schutz- wand für Theken



Schützen Sie sich und Ihre
Mitarbeiter mit einer

- soliden,

- einfach und schnell
montierbaren, sowie

- günstigen Virenbarriere!

Firmenlogos, etc ... können
schnell und einfach am
oberen oder unteren Rand
der Plexiglasscheibe als
Klebefolie angebracht
werden.



Abstandhalter vereinfachen die exakte Montage der Systemplatten.

Kann die Systemplatte bündig montiert werden, entfallen die Abstandhalter.

Gewicht: Durch die Wölbung erhält die Scheibe eine Stabilität, die es ermöglicht, deutlich dünneres Plexiglas zu verwenden. 3mm reichen unserer Meinung nach, (statt wie üblich 1 cm). Diesen Effekt kann man gut mit einem Blatt Papier nachvollziehen.


Wölbung: Mit 3 bis 4% mehr als die Systemplattenbreite wölbt sich die Plexiglasscheibe perfekt. 5% ist das Maximum. Systemplattenbreite 1 m = Plexiglasscheibe 1,03 m
Systemplattenbreite 75 cm = Plexiglasscheibe 77,50 cm



Einfach die System-Montageplatte aus poliertem Edelstahl im Format 750 x 750 mm bzw. 1 x 1 m an die Rückwand der Tara schrauben.

Dann die Plexiglasscheibe an einem Winkel anlegen, etwas wölben und in den gegenüberliegenden Winkel einrasten lassen.

Das ist genauso einfach wie bei unseren BENDO-Schildern!



Gewicht und Preis

Je höher die Systemplatte montiert wird, desto kürzer fällt die Plexiglasscheibe aus.

Das ist nicht nur eine Frage des Preises sondern auch des Gewichts!




Besondere Kennzeichnung: Plätze für Kunden mit Behinderung, schwangere Frauen oder „Kinderwagen-Lenker“ werden mit einfachen Piktogramm-Aufklebern gekennzeichnet.

Unser Vorschlag für die Durchreiche auf Höhe der Arbeitsplatte: 15 cm Höhe, 35 cm Breite



Die Durchreiche kann entfallen, wenn die Scheibe schmaler ist (0,75 m statt 1m z.B.).

Kleinere Artikel und Wechselgeld werden dann einfach im Zwischenraum abgelegt.



Weil die Schutzscheibe nur partiell eingespannt wird, entsteht eine ästhetische, sich nach oben öffnende Wölbung (die zeichnet unsere Deckenleuchten mit einer „Spannweite“ von bis zu 3m aus).



Wölbung: Mit 3 bis 4% mehr als die Systemplattenbreite wölbt sich die Plexiglasscheibe perfekt. 5% ist das Maximum.

Systemplattenbreite 1 m = Plexiglasscheibe 1,03 m

Systemplattenbreite 75 cm = Plexiglasscheibe 77,50 cm

Die Wölbung unterstützt auch die Statik der Konstruktion!